



# Паспорт на изделие

## Емкости из полиэтилена





## 1. Назначение

Емкости универсальные из полиэтилена объемом от 200 л. до 10 000 л. (бочки, баки, тара для пищевых, непищевых, химических продуктов и жидкостей, бак для душа) применяются для хранения воды, пищевых продуктов (без ограничений), для агрессивных сред, дизтоплива, различных масел и других химических веществ.

Данные емкости могут использоваться для подключения к системам водоснабжения в индивидуальных и производственных помещениях.

## 2. Техническое описание/ комплектация

Емкости изготавливаются из пищевого, химически стойкого полиэтилена низкой плотности высокого давления и соответствуют необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ. Материал баков устойчив к ультрафиолетовому воздействию, не горюч, не изменяет физических, химических и кусковых свойств хранящихся жидкостей.

Емкости имеют заливные горловины, закрываемые крышками с дыхательными клапанами. Диаметр крышки позволяет вести обслуживание емкостей внутри. Основные габаритные характеристики на весь ассортимент емкостей приведены в таблице 1.

Технология ротационного формования позволяет изготавливать баки без швов, без внутренних напряжений, что значительно повышает надежность, прочность и долговечность изделий.

По желанию заказчика возможна врезка патрубков различного диаметра.

## 3. Требования к эксплуатации

- в соответствии с сертификатом материал, из которого изготовлены емкости, позволяет эксплуатировать их при температуре окружающей среды и рабочей (заполняемой емкость) жидкости (продуктов) – от -30°C до + 60°C.
- емкости не предназначены для работы под избыточным давлением, допустимое рабочее давление внутри емкости – давление столба жидкости в емкости в совокупности с атмосферным давлением.
- емкости не предназначены для транспортировки жидкости.
- емкости должны быть установлены на ровной подготовленной площадке.
- емкости предназначены только для наземного, стационарного использования.
- использование емкостей для хранения и накопления жидких агрессивных продуктов должно быть согласовано с изготовителем и соответствовать таблице химической совместимости.
- в случае подсоединения к емкостям дополнительного оборудования или установке их в системах водоснабжения, рекомендуется проверить все места соединений с емкостью на герметичность.

**Внимание! Присоединение к емкости дополнительного оборудования, либо подключение емкости к системе водоснабжения должно производиться квалифицированными специалистами.**

## 4. Транспортировка и хранение

Транспортировка емкостей допускается любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих для данного вида транспорта. Во время перевозки емкость должна быть надежно закреплена к грузовому транспорту или содержаться в нем таким образом, чтобы предотвращалось поперечное или продольное перемещение или удар, и обеспечивалась достаточная внешняя поддержка.

Не допускаются погрузочно-разгрузочные работы с заполненной емкостью.

Максимально допустимая отрицательная температура при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах составляет -15 °C.



Следует исключить механическое повреждение корпуса, а также воздействие огня и нагревательных приборов.

Допускается транспортировка наполненных емкостей серии СЛИМ любым видом транспорта соответствующей грузоподъемности в соответствии с правилами, действующими на транспорте конкретного вида, при соблюдении следующих условий:

1. Емкость устанавливается на ровную подготовленную поверхность.
2. Емкость заполняется и опустошается только в установленном на транспорт состоянии
3. Емкость должна быть надежно закреплена.
4. Скорость транспортировки не выше 25 км/ч.
5. Условия транспортирования емкости должны обеспечивать сохранность качества, как самой емкости, так и подключенного или смонтированного на ней оборудования, а так же предохранять их от загрязнений, повреждений, деформаций.

Для уменьшения нагрузки, испытываемой стенками емкости при транспортировке в не полностью заполненном состоянии, рекомендуется использовать гасители скорости жидкости.

## 5. Гарантия изготовителя

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты продажи.

**Гарантия не распространяется в случаях:**

- нарушения правил использования, хранения и транспортировки;
- наличия механических повреждений емкости (внутренних и внешних), возникших в результате удара или аварии;
- самостоятельного присоединения к емкости дополнительного оборудования или самостоятельного подключения емкости к системе водоснабжения.

Таблица 1.

Модель	Объем, л	Габаритные размеры, мм				
		Высота, мм	Ширина Диаметр, мм	Длина	Вес, кг	Диаметр горловины
Серия ЭВГ						
Емкость ЭВГ-500	500	720	620	1555	25	350
Емкость ЭВГ-1000	1000	1110	1070	1600	45	350
Емкость ЭВГ-2000	2000	1300	1200	1860	70	450
Серия ЭВЛ						
Емкость ЭВЛ-200	200	640	710		12	350
Емкость ЭВЛ-500	500	1460	740		25	350
Емкость ЭВЛ-750	750	1620	800		30	350
Емкость ЭВЛ-1000	1000	1400	1050		35	350
Емкость ЭВЛ-2000	2000	1650	1400		60	350
Емкость ЭВЛ-3000	3000	1920	1500		80	450
Емкость ЭВЛ-5000	5000	2220	1900		120	450
Серия СЛИМ						
Емкость СЛИМ S	1000	1280	720	1710	50	350



1000						
Емкость СЛИМ S 2000	2000	1600	750	2450	100	350
Бак для душа						
Бак для душа	200	280	1080	1080		350
Колодец						
Емкость Колодец	1000	1350	1085			700
Шар						
Емкость Шар	1100	1290	1320			700
Емкость ШАР	5000	2300	2300			700
Емкость 10 000	10 000	2300	2300	2900		700

Реальные размеры емкостей могут варьироваться на +/-2%, в связи с особенностями усадки материала.

Модель емкости \_\_\_\_\_

Покупатель: \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

М.п.